



14157104

Клавiша 1X з лiнзами i полем д/надпису, нержавiюча сталь, K.5

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавiшний перемикач

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Нержавіюча сталь

Розміри

Висота	55 mm
Ширина	71 mm
Глибина	25 mm

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Так

Акcesуари

Має поле для маркування Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP44

Ударостійкість IK IK05

Тексти

Відбиток Без надруку

Режим встановлення З'єднання хомутом

Маркування З полем для надпису

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Кнопка/однотактовий вимикач Також для застосувань KNX: кнопковий, 1-груповий і груповий
кнопковий, 1-груповий

Клавiшний вимикач/натискна клавiша Для тумблерів
Для перемикача/проміжного перемикача

Сумісний із

K.x