



14157109

Bilanciere con lente e portaetichetta Berker K.1 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Lucido
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm
Larghezza 71 mm
Profondità 25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44
Resistenza agli urti IK IK05

Testo

Stampa Senza stampa
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Etichettatura Con campo di scrittura
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH – SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì