



14157109

Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 71 mm

Diepte 25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Tekst Met tekstveld

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja