



14157109

**K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiç, branco**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Tecla simples

**Materiais**

Cor Branco  
 Código RAL 9010  
 Acabamento Brilhante  
 Material Termoplástico  
 Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 55 mm  
 Largura 71 mm  
 Profundidade 25 mm

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Sim

**Segurança**

Índice de proteção IP IP44  
 Resistência ao impactos IK IK05

**Texto**

Impressão Sem gravação  
 Modo de instalação Fixação com grampos  
 Etiqueta Com porta-etiqueta  
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos  
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal  
 Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes  
Para comutador/interruptor intermédio

**Adequado para**

K.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim  
 REACh - livre de SVHC Sim  
 Conformidade RoHs Sim