



14157109

**K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, branco**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	25 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP44
Resistência ao impactos IK	IK05

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Etiqueta	Com porta-etiqueta
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor de escada

**Adequado para**

Berker K.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim