



EC360

**GOLVSOCKEL FÖR KOMBIGOLVSKÅP OBS! utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Antal poler	3P+N
-------------	------

**Elektrisk ström**

Märkström	100 A
-----------	-------

**Kapacitet**

Antal moduler	7
---------------	---

**Anslutning**

Anslutningstyp	Direktanslutning
----------------	------------------

**Dimensioner**

Höjd	90 mm
Bredd	122,50 mm

**Utrustning**

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

**Kompatibilitet**

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

**Mått**

Mätsystem	Direkt mätning
Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60 Hz

**Strömförsörjning**

Antal faser för strömförsörjningen	4
------------------------------------	---

**Funktioner**

Noggrannhetsklass	B
Typ av tariff	Enkeltariff

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

**Ström**

Energiförbrukning VA	7,50 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	1,80 W

**Elektrisk ström**

Maximal mätkretsström	100 A
-----------------------	-------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja