



WNC132B

### Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Blanc pur          |
| Code RAL   | 9010               |
| Finition   | Satiné             |
| Matériau   | Polypropylène (PP) |
| Traitement | Laqué              |

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 75 mm    |
| Largeur    | 75 mm    |
| Profondeur | 22,80 mm |

##### Installation, montage

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

##### Connectivité

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Fiche            |
| Type de montage      | Fixation par vis |

##### Équipement

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme française NF |
| Insert central rotatif              | Non                |
| Avec couvercle à charnière          | Oui                |
| Avec lampe de signalisation         | Non                |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Couvercle, porte

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type de couvercle | Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK07 |
| Classe de protection (IP)              | IP55 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
|------------------------------|-----|

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

##### Textes

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Housse     | Pour obturation de prises de courant |
| Protection | Sans protection                      |

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |