



R92819016

Okvir/poklopac 1-struki, za BRS 120mm, čelik, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Širina	170 mm
Dužina	125 mm
Širina poklopca	120 mm
Promjer otvora	0 mm
Visina otvora	76 mm
Širina otvora	76 mm
Radius ugla otvora	7 mm
Broj jedinica	1

Konfiguracija

Vrsta uređaja (fabrički izrezan poklopac za kanale)	Uređaj sa centralnom pločom
Preklapanje	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Materijali

Materijal	Željezo
Obrada	Praškasto ofarbano
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Da
---------------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da