



52370

Rilevatore di presenza e movimento 360° 10A sporgente

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento

Impostazioni

ritardato	5 S - 30 Min
-----------	--------------

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Larghezza	105 mm
Profondità di installazione	0 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiali

Colore	Bianco
Materiale	Plastica

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Testo

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Possibilità di montaggio su scatole da incasso Per montaggio a soffitto

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si