



FWB53

Normskåp höjd 800mm 180 mod 3-fältb

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	15
Antal rader	5
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	180
---------------	-----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	800 mm
Bredd	800 mm
Djup	165 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	161 mm
Antal breddenheter	36

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	12
Typ av montering	Utanpåliggande montering

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Låsstång Utan lås

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----