




SRC06005

## Stroomtransformator BG 113, 600/5 A, 5 VA, klasse 1

### Technische karakteristieken

#### Funcities

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Vermogen                         | 5 VA   |
| Totaal vermogensverlies onder IN | 5,50 W |

#### Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Hoogte                | 70 mm    |
| Breedte               | 50 mm    |
| Diepte                | 30 mm    |
| Hoogte van de opening | 20 mm    |
| Breedte van opening   | 29,50 mm |

#### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -40 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 40 °C |

#### Aansluiting

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP10 |
|----------------------|------|

#### Elektrische Stroom

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Primaire meetstroomsterkte In         | 600 A |
| Maximale secundaire stroomintensiteit | 5 A   |

#### Installatie, montage

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail<br>Montageplaat |
|---------------|--------------------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |