



M55227030

LF/FB, buitenhoek voor goot 60x150 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 61 mm  |
| Breedte | 150 mm |

Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

Materiaal

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)<br>Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                                                 |
| Kleur                   | Grijs                                                       |
| RAL-code                | 7030                                                        |

Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

