



K96C

**Regleta para pletina de 12x6, 2,5-35 mm<sup>2</sup> de sección**

**Características técnicas**

**Conexión**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor rígido   | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Instalación, montaje**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Par de apriete nominal | 5 - 5 Nm |
|------------------------|----------|

**Dimensiones**

|  |          |
|--|----------|
| Altura de la barra                     | 12 mm    |
| Anchura/grosor de la barra de conexión | 5 - 5 mm |
| Altura                                 | 28,50 mm |
| Anchura                                | 15 mm    |
| Profundidad                            | 30 mm    |

**Corriente eléctrica**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 115 A |
|----------------------------|-------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |