



K96C

**Zaciski do szyn zbiorczych 25-35mm<sup>2</sup> Cu 12x5mm**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Instalacja, montaż**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalny moment dokręcania | 5 - 5 Nm |
|-----------------------------|----------|

**Wymiary**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Wysokość szyny zbiorczej          | 12 mm    |
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 5 - 5 mm |
| Wysokość                          | 28,50 mm |
| Szerokość                         | 15 mm    |
| Głębokość                         | 30 mm    |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 115 A |
|-----------------|-------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |