



LF6019057030

LF/FB, vlakke hoek voor goot 60x190 mm, grijs

Technische karakteristieken

Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 61 mm  |
| Breedte | 190 mm |

Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

Materiaal

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| Kleur                  | Grijs                   |
| RAL-kleur              | 7030                    |

Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Uitrusting

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Geschikt voor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| FB 60x190 / LF 60x190 |  |
|-----------------------|--|