




WXF423B

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	42,50 mm
Breedte	135 mm
Aantal eenheden	3
Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm
Inbouwdiepte	45 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage Opklikbare montage
---------------	------------------------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Geschikt voor

Bureaumodule / Hager gallery
