



283510

Nevenaansluiting met knop voor draaidimmer, berker 1930/Glas, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	61 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Teksten

Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Samenstelling

Ingang voor nevenunit	Nee
-----------------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja