




283510

1930/GIs/Plzz - ext. var.rot.univ, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Metal
Plástico

Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 61 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão/rotativo

Textos

Tensão Teste de tensão possível sem desmantelamento

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim