



283511



Nevenaansluiting met knop voor draaidimmer, berker 1930/Glas, zwart

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Materiaal Metaal
Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 61 mm

Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Teksten

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Samenstelling

Ingang voor nevenunit Nee

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja