



283511



1930/GIs/Plzz - ext. var.rot.univ, preto

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Metal  
Plástico

#### Dimensões

Eixo de diâmetro 4 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 61 mm

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão/rotativo

#### Texto

Tensão Teste de tensão possível sem desmantelamento

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim