



283511



Dimer, pomoćni, univerzalni, okretni, soft lock, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Promjer osovine 4 mm

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 61 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dodirni i okretni prekidač

Tekst

Napon Ispitivanje napona moguće bez demontaže

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Oprema

Ulaz za transformatoricu Ne

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da