



47448982

**S.1/B.x - Schuko c/tampa obtur., creme**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

**Tensão**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 250 V       |
| Tensão nominal | 250 - 250 V |

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Creme          |
| Código RAL | 1013           |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura                                           | 71 mm |
| Largura                                          | 71 mm |
| Número de unidades                               | 1     |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm |

**Ligações**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tipo de conector/ficha | Ficha/braçadeira |
|------------------------|------------------|

**Instalação / montagem**

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

**Conectividade**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe                          |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |

**Equipamento**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Sim    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Índice de proteção**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

**Funções**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

**Textos**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Impressão       | Com gravação               |
| Tampa           | Placa de cobertura central |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe   |

**Adequado para**

Berker S.x/B.x

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |