



10223606

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΝΟΧ/ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 2 |
| Αριθμός στοιχείων          | 2 |

#### Υλικά

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Χρώμα                | Ανοξείδωτο ατσάλι            |
| Κωδικός RAL          | 9022                         |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                          |
| Υλικό                | Μέταλλο<br>Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Μεταχείριση          | Βουρτσισμένο                 |

#### Διαστάσεις

|        |         |
|--------|---------|
| Ύψος   | 95 mm   |
| Πλάτος | 161 mm  |
| Βάθος  | 9,60 mm |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια |
|---------------------------|-----------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |

#### Κείμενο

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφικκτήρα |
|---------------------|----------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |