



VF212TD1

Щит в/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Розміри

Висота	418 mm
Ширина	382 mm
Глибина	97,50 mm
Вбудована висота	382 mm
Вбудована ширина	318 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	72 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Випробування розжареним дротом	850 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----