



VF212PF3

**Verdeler IP40 24 mod. inbouw deur wit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	2
Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	24
----------------	----

**Functies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekschakelaars	0
---------------------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	418 mm
Breedte	382 mm
Diepte	97,50 mm
Inbouwhoogte	382 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

**Afmetingen**

Inbouwbreedte	318 mm
---------------	--------

**Deksel, deur**

Aantal sloten	0
---------------	---

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	72 mm
Aantal breedte-eenheden	12

**Deksel, deur**

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Materiaal**

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

---

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40
Type slot	Klik op slot Zonder slot
Gloedraad test	650 °C

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----