



VS318PZF

Razvodni ormar Golf Multimedija, NŽ, 54 mod

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	54
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	390 mm
Dubina	99 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Dimenzije

Broj jedinica širine	18
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Materijali

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Da

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----