



HW1N410FE

## Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1000A 4P fast, för sentinel Energy TU

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                           | 1000 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 42 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 42 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 42 kA  |

#### Spänning

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui     | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 12000 V |
| Matarspänning                      | AC      |

#### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 4 |
|-------------|---|

#### Utlösning

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Reaktionstid vid slutning | 45 ms |
|---------------------------|-------|

#### Arkitektur

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Enhetens konstruktionstyp | Fast |
|---------------------------|------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |