



FWB73

## Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Montáž na omítku |

#### Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

#### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 21  |
| Počet řad v rozvaděči    | 7   |
| Počet polí v šířce       | 3   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

#### Kapacita

|              |     |
|--------------|-----|
| Počet modulů | 252 |
|--------------|-----|

#### Funkce

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Má ochranný hlavní vypínač | Ne  |
| Se vstupy potrubí          | Ano |

#### Rozměry

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 1100 mm |
| Šířka   | 800 mm  |
| Hloubka | 165 mm  |

#### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 2 |
| Počet zámků           | 0 |

#### Rozměry

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Vestavěná hloubka    | 161 mm |
| Počet jednotek šířky | 36     |

#### Kryt, dveře

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Typ rukojeti         | Výklopná rukojeť se západkou |
| Dveře/kryt průhledné | Ne                           |

#### Připojení

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet vstupů potrubí | 12 |
|----------------------|----|

#### Konektivita

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Druh montáže | Montáž na omítku |
|--------------|------------------|

#### Materiál

|          |      |
|----------|------|
| Materiál | Ocel |
| Kód RAL  | 9010 |
| Barva    | Bílá |

#### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ne  |

#### Bezpečnost

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Třída izolace          | Třída izolací                          |
| Mechanická odolnost IK | IK09                                   |
| Stupeň krytí IP        | IP44                                   |
| Typ uzamčení           | Bez objímky proti zlomení<br>Bez zámku |

---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS

Ano