



20307106



## Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ Κ.1

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 4 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση 230-230 V

#### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 5 - 30 °C

#### Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Κωδικός RAL 7021

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 50,90 mm

#### Οθόνη

Με οθόνη Όχι

#### Εξοπλισμός

Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας 0,50 K

Τύπος θερμοστάτη Θερμοστάτης χώρου

Είδος δοκιμών Διμεταλλικό

Με θερμοαντήρα Ναι

#### Σύνδεση

Είδος επαφών 1NC

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Συμβατότητα

Τύπος ελέγχου HVAC Θέρμανση

#### Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση I (1%)

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Χωρίς νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Θερμική ανάδραση Με θερμική επιστροφή

Σήμανση Με αποτύπωμα

Διακλάδωση Με ξεχωριστή σύνδεση για νυχτερινή χαμηλή στάθμη

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι