




20307106

Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ MAT K.1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Ρεύμα διακοπής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 - 250 V
Ονομαστική τάση	250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης	5 - 30 °C
-----------------------------	-----------

Υλικά

Χρώμα	Ανθρακί
Κωδικός RAL	7021
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	50,90 mm

Οθόνη

Με οθόνη	Όχι
----------	-----

Εξοπλισμός

Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας	0,50 K
Τύπος θερμοστάτη	Θερμοστάτης χώρου
Είδος δοκιμών	Διμεταλλικό

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC
--------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση	I (1%)
------------------	--------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Χωρίς νύχια στήριξης
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Θερμική ανάδραση	Με θερμική επιστροφή
Σήμανση	Με αποτύπωμα
Διακλάδωση	Με ξεχωριστή σύνδεση για νυχτερινή χαμηλή στάθμη

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι