



20307103



## Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, K.5, aluminij mat

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kontrolni/radni element | Rotirajući |
|-------------------------|------------|

#### Električna struja

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Nazivna struja                    | 4 A  |
| Maks. struja uklapanja/isklapanja | 10 A |

#### Napon

|               |           |
|---------------|-----------|
| Nazivni napon | 230-230 V |
|---------------|-----------|

#### Napajanje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Napon napajanja | 230 V AC |
|-----------------|----------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Postavke

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Zadana vrijednost komfor moda | 5 - 30 °C |
|-------------------------------|-----------|

#### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Aluminij          |
| RAL kod         | 9006              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |

#### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 71 mm    |
| Širina | 71 mm    |
| Dubina | 50,90 mm |

#### Ekran

|            |    |
|------------|----|
| Sa ekranom | Ne |
|------------|----|

#### Oprema

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja | 0,50 K          |
| Vrsta termostata                          | Sobni termostat |
| Vrsta sonde                               | Bimetalno       |
| Sa grijačem                               | Da              |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Veza

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Vrsta kontakata | 1NC |
|-----------------|-----|

#### Kompatibilnost

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vrsta kontrole HVAC-a | Grijanje |
|-----------------------|----------|

#### Uvjeti korištenja

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Klasa energetske učinkovitosti | I (1%) |
|--------------------------------|--------|

#### Tekst

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Način instalacije      | Bez krala                                  |
| Vrsta veze             | Sa ubodnim stezaljkama                     |
| Termalna recirkulacija | Sa termičkim povratom                      |
| Otisak                 | Sa otiskom                                 |
| Spajanje/čvorište      | Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |