



20307104



**Регулятор температури приміщення, 250В, сталевий лак, К.5**

**Технічні характеристики**

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування Поворотний

**Електричний струм**

Номінальний струм 4 А

Максимальний комутаційний струм 10 А

**Напруга**

Номінальна напруга 230-230 V

**Електроживлення**

Напруга живлення 230 В AC

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Налаштування**

Заданий параметр температури комфорту 5 - 30 °C

**Матеріали**

Colour Нержавіюча сталь

Код RAL 9022

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Пластик

Нержавіюча сталь

**Розміри**

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 50,90 mm

**Екран**

З дисплеєм Ні

**Обладнання**

Перемикання різниці температур 0,50 К

Тип термостату Кімнатний термостат

Тип датчика Біметал

З обігрівачем Так

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Під'єднання**

Тип контактів 1NC

**Сумісність**

Тип керування HVAC Опалення

**Умови використання**

Клас енергоефективності I (1%)

**Тексти**

Режим встановлення Без розпірних лап

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Теплова рециркуляція З тепловою віддачею

Відбиток З написом

Вузол з окремим підключенням для нічного зниження

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так

---