



13337003

**Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, aluminij, aluminij eloksiran**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	3
Broj modula	3

**Materijali**

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano

**Dimenzije**

Visina	222,50 mm
Širina	87 mm
Dubina	9,90 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da