



13337004

Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	3

Materijali

Boja	Nehrđajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrđajući čelik

Dimenzije

Visina	222,50 mm
Širina	87 mm
Dubina	9,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da