



LF4006088014

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	57 mm
Měření a	170 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Hnědá
Kód RAL	8014

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ne
------------	----

Vhodné pro

LF 40x60

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano