



ERD240S

### Relè di comando silenzioso 40 A 24 VAC / VDC 2 NA 3 moduli DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Connessione

Tipo di contatto 2NO

##### Corrente

Corrente nominale 40 A

##### Numero di moduli

Numero di moduli 3

##### Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tensione di isolamento nominale Ui 440 V

Tensione nominale d'impiego CA 400 - 400 V

Tensione di comando AC 24 - 24 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

##### Uso

Categoria d'impiego AC-7a/AC-7b

##### Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

##### Durata

Numero di manovre 100000

Durata elettrica e numero di cicli 30000

##### Potenza

Potenza dissipata totale 10,90 W

Assorbimento potenza di spunto 5,20 VA

##### Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 54 mm

Profondità 60 mm

##### Connessione

Numero di contatti 2

##### Equipaggiamento

Numero di contatti NA 2

Numero di contatti NC 0

Con interruttore per commutazione manuale Sì

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 25 mm<sup>2</sup>

##### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì