



TRM600



Commande pour télérupteur et minuterie KNX Radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy
quicklink

Connectivité

Protocole radio

Radio KNX

Catégorie du récepteur

2

Avec système bus KNX

Non

Avec système bus radio-KNX

Oui

Dimensions

Dimensions

18 x 40 mm

Hauteur

18 mm

Largeur

40 mm

Profondeur

18 mm

Profondeur de montage

20 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal

0.50 A

Matière

Couleur

Gris clair

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

Fréquence radio bidirectionnelle

Oui

Courant électrique

Courant de commutation

16 A

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Fréquence de réception radio

868.30 - 868.30 MHz

Puissance

Puissance de sortie

115 W

Tension

Tension de service

230 - 230 V

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Tension d'alimentation du système

230 V AC

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

-15 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide

0.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble souple

0.5 - 1.5 mm²

Textes

Fonction

Fonction impulsion uniquement
Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Mode de montage

Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Type de raccordement

Avec bornes surélevées à vis