



TRM600



### Commande pour télérupteur et minuterie KNX Radio

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
----------------------------------	--------------------------

##### Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Avec système bus KNX	Non
Avec système bus radio-KNX	Oui

##### Dimensions

Dimensions	18 x 40 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	18 mm
Profondeur de montage	20 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0.50 A
-------------------------	--------

##### Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

##### Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

##### Courant électrique

Courant de commutation	16 A
------------------------	------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
Fréquence de réception radio	868.30 - 868.30 MHz

##### Puissance

Puissance de sortie	115 W
---------------------	-------

##### Tension

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 45 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Fonction	Fonction impulsion uniquement Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode de montage	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis