




8542110X

Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Ugrađena dubina 32 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 33,20 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element Taster

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 0,30 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Tekst

Princip dimanja Uključenje faze
Osigurač Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Način instalacije Sa kralama
Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama
Ulaz jedinice za proširenje Bez ulaza za jedinicu za proširenje 230 V