



8542110X

**Dotykový stmívač (R, L)**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí 230 - 230 V

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Materiál Kov  
Umělá hmota

**Rozměry**

Vestavěná hloubka 32 mm  
Výška 71 mm  
Šířka 71 mm  
Hloubka 33,20 mm

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Jednoduché tlačítko

**Výkon**

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,30 W

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Texty**

Princip stmívání Na náběžné hraně  
Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)  
Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami  
Typ připojení Se šroubovými svorkami  
Vstup rozšiřující jednotky Bez vstupů pro externí 230 V ovládání

**Vybavení**

Vstup dílčí stanice Ano