




8542110X

Dotykový stmívač (R, L)

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	33,20 mm

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednoduché tlačítko
-----------------------	---------------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,30 W
---	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Texty

Princip stmívání	Na náběžné hraně
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Vstup rozšiřující jednotky	Bez vstupů pro externí 230 V ovládání