



8542110X

### Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Матеріал Метал  
Пластик

##### Розміри

Вбудована глибина 32 mm  
Висота 71 mm  
Ширина 71 mm  
Глибина 33,20 mm

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарна кнопка

##### Потужність

Споживання енергії (режим очікування) 0,30 W

##### Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

##### Тексти

Принцип світлорегулювання Увімкнення фази  
Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)  
Режим встановлення 3 розпірними лапками  
Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми  
Додатковий вхід Без додаткових вхідних блоків 230 В