



Технічні характеристики

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Вбудована глибина	32 mm
-------------------	-------

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Глибина	33,20 mm
---------	----------

Споживання енергії (режим очікування)	0,30 W
---------------------------------------	--------

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------