



LFS601000VERZ



#### Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé

##### Caractéristiques techniques

###### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5025 - 5025 mm <sup>2</sup>

###### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

###### Matière

Matériau	Aacier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zingué

###### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP30

###### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

###### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

###### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

###### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

###### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

###### Photos | dessins

