



LFS601000VERZ



### Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 60 mm                       |
| Largeur                    | 100 mm                      |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 5025 - 5025 mm <sup>2</sup> |

##### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 21 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

##### Matières

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | Acier     |
| Traitement | Galvanisé |
| Couleur    | Zinc      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

##### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Oui |
|----------------------------------------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

##### Connectivité

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses comme références séparées |
|-----------------------------------|------------------------------------|

##### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | No    |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Illustrations | dessins

