



LFF6011009010

**Goulotte Liféa 60X110 avec éclisses/2 agrf. RAL 9010**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5460 - 5460 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23
---	----

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Oui