



20262045

Termostato, contatto di commutazione, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 nero lucido

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	5 A
-------------------	-----

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 - 250 V
Tensione nominale	250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	51 mm

Schermo

Con display	No
-------------	----

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura	0,50 K
Tipo di termostato	Termostato/regolatore di temperatura ambiente
Tipo di sonda	Bimetallo

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Tipo di contatto	1x in commutazione
------------------	--------------------

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

Testo

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Ricircolo termico	Con ritorno termico
Stampa	Con stampa

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si