




20262045

R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	5 A
-----------------	-----

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

Kod RAL	9005
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Material	Metal
----------	-------

	Tworzywo sztuczne
--	-------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Głębokość	51 mm
-----------	-------

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
--	--------

Typ termostatu	Termostat pokojowy
----------------	--------------------

Powiązane sondy (czujniki)	Bimetal
----------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
--------------	------------

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
----------------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Montaż	Bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Recykulacja termiczna	z termicznym sprzężeniem zwrotnym
-----------------------	-----------------------------------

Nadruk	Z nadrukiem
--------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----