




20262079

Termostato cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando A rotazione

Corrente

Corrente nominale 5 A

Max. corrente di commutazione 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230-230 V

Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo
Plastica**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 50 mm

Schermo

Con display No

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K

Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipo di sonda Bimetallo

Con riscaldatore Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Connezione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

Testo

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Ricircolo termico Con ritorno termico

Stampa Con stampa

Piastra centrale Con pezzo centrale Ø 58 mm

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì