



KR95P

**Borne de unión para conexiones 25 a 95 mm<sup>2</sup>**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 232 A |
|----------------------------|-------|

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Altura      | 97,60 mm |
| Anchura     | 25 mm    |
| Profundidad | 82,80 mm |

**Instalación, montaje**

|            |            |
|------------|------------|
| Montaje en | Perfil DIN |
|------------|------------|

**Conexión**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 25 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Sección transversal de conductor rígido   | 2.5 - 95 mm <sup>2</sup> |

**Materiales**

|          |                |
|----------|----------------|
| Colour   | Gris           |
| Material | Poliamida (PA) |

**Conectividad**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
|------------------|-------------------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |